




Raccord à souder pour capteurs process

ADAPT M12-WELDING SHOULDER ACCESSORY



1 Chanfrein pour l'étanchéité

EC 1935/2004

Application		
Température du fluide	[°C]	< 250
Tenue en pression	[bar]	50
Tests / homologations		
Directive relative aux équipements sous pression	Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.	
Consignes de sécurité	La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.	
Données mécaniques		
Poids	[g]	36,2
Matières	inox (1.4404 / 316L)	
Couple de serrage	[Nm]	5...20
Raccordement capteurs	M12 x 1,5 cône d'étanchéité	
Raccord process	Raccord à souder Ø 25 mm	
Remarques		
Unité d'emballage	1 pièces	