


E33405



Raccords process Tri-Clamp

ADAPT G1/2 - 3A/DN38



- 1 Adaptateur
- 2 joint
- 3 Orifice de fuite
- 4 Chanfrein pour l'étanchéité



Application	
Tenue en pression	[bar] 25
Tests / homologations	
Directive relative aux équipements sous pression	Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.
Consignes de sécurité	La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.
Données mécaniques	
Poids	[g] 142,5
Matières	inox (1.4404 / 316L)
Raccordement capteurs	G 1/2 cône d'étanchéité
Raccord process	Clamp DN38 (1,5")
Caractéristiques de surface Ra/Rz des surfaces en contact avec le fluide	< 0,8 / 8
Etanchéité	métal sur PEEK
Classe hygiénique selon DIN 11866	H3

E33405



Raccords process Tri-Clamp

ADAPT G1/2 - 3A/DN38

Accessoires	
Fourniture	Joint torique: 1, EPDM
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces