




## Adaptateurs process pour raccord pour tuyaux SMS

ADAPT IFM-SMS DN40/1.5"



1 Chanfrein pour l'étanchéité

EC 1935/2004 FCM FDA

## Application

Tenue en pression [bar] 40

## Tests / homologations

Directive relative aux équipements sous pression Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.

Consignes de sécurité La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.

## Données mécaniques

Poids [g] 139,5

Matières en contact avec le fluide inox (1.4435 / 316L) ; caractéristiques de surface : Ra&lt;0,4 / Rz 4

Raccordement capteurs G 1 taraudage Aseptoflex Vario

Raccord process raccord pour tuyaux SMS DN40 (1,5")

Étanchéité métal sur métal

Classe hygiénique selon DIN 11866 H4

## Remarques

Unité d'emballage 1 pièces