


Adaptateurs process raccord à souder

ADAPT G3/4-DIN11851/DN40 (1.5)

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application

| | | |
|-------------------|-------|----|
| Tenue en pression | [bar] | 40 |
|-------------------|-------|----|

Tests / homologations

| | |
|--|---|
| Directive relative aux équipements sous pression | Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant. |
| Consignes de sécurité | La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications. |

Données mécaniques

| | |
|---|---|
| Matières | inox (1.4435 / 316L) |
| Raccordement capteurs | G 3/4 |
| Raccord process | raccord pour tube DIN DN40 (1,5") DIN 11851 |
| Caractéristiques de surface Ra/Rz des surfaces en contact avec le fluide | 0,4 / 4 |
| Classe hygiénique selon DIN 11866 | H4 |

Remarques

| | |
|-------------------|----------|
| Unité d'emballage | 1 pièces |
|-------------------|----------|