


Adaptateur process Clamp DIN 11864

ADA IFM-DIN11864-BKS-3A/DN40

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



- 1 filetage Aseptoflex
2 chanfrein pour l'étanchéité Aseptoflex

EC 1935/2004 FCM 

Application

Tenue en pression	[bar]	40
-------------------	-------	----

Tests / homologations

Directive relative aux équipements sous pression	Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.
Consignes de sécurité	La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.

Données mécaniques

Poids	[g]	234,5
Matières		inox (1.4435 / 316L)
Raccordement capteurs		Aseptoflex
Raccord process		Clamp DN40 DIN 11864-3-A-BKS
Caractéristiques de surface Ra/Rz des surfaces en contact avec le fluide		0,4 / 4
Classe hygiénique selon DIN 11866		H4

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------