


Tube protecteur pour sondes de température

THERMOWELL, D6/2" CLAMP/L=150



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Application		
Version		pour capteurs de température EL = 150 mm
Tenue en pression	[bar]	
		25
Données mécaniques		
Poids	[g]	392
Matières		inox (1.4404 / 316L)
Raccordement capteurs		1/2" NPS Ø 6 mm approprié pour G 1/2 et 1/2" NPT
Raccord process		Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)
Caractéristiques de surface Ra/Rz des surfaces en contact avec le fluide		≤ 0,6 / -
Longueur d'installation EL	[mm]	115
Longueur perçage BL	[mm]	152,4
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces