


Adaptateurs process faible débit

FLOW ADAPT



Application

Application	pour les applications industrielles	
Montage	avec raccord à visser G1/8 mâle, position de montage au choix; (SA5)	
Température du fluide [°C]	0...80	
Tenue en pression [bar]	100	

Etendue de mesure / plage de réglage

Plage de débit [ml/min]	2...150
-------------------------	---------

Données mécaniques

Poids [g]	212,7
Matières	inox (1.4404 / 316L)
Raccordement capteurs	M12 x 1
Raccord process	G 1/8

Accessoires

Fourniture	joint d'étanchéité: 1, U-seal
Accessoires en option	Adaptateur: ≤ 30 bar, E40101
	Adaptateur: ≤ 300 bar, E40236

Remarques

Remarques	Seulement utilisable en combinaison avec le mode de fonctionnement relatif du capteur de débit.
Unité d'emballage	1 pièces