


E43201



Bride à visser pour capteurs de niveau

FLANGE PLATE 73-90/G3/4



Application

Version	pour capteurs de niveau LR
Montage	selon DIN 24557
Pression de la cuve [bar]	-1...16

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	0...80
---------------------------	--------

Données mécaniques

Poids [g]	257,3
Type de montage	selon DIN 24557
Matières	flasque: inox (1.4305/303); Joint d'étanchéité: NBR
Couple de serrage [Nm]	6...9
Raccordement capteurs	taroudage G 3/4 taroudage
Raccord process	flasque Ø 90 mm

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------