


E43304



Adaptateurs process raccord à souder

ADAPT G1/2-DIN11851 DN25



EC 1935/2004 FCM 

Application

Tenue en pression [bar] 40

Tests / homologations

Directive relative aux équipements sous pression Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.

Consignes de sécurité La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.

Données mécaniques

Poids [g]	219,5
Matières	inox (1.4435 / 316L)
Raccordement capteurs	G 1/2 cône d'étanchéité
Raccord process	raccord pour tube DIN DN25 (1") DIN 11851
Caractéristiques de surface Ra/Rz des surfaces en contact avec le fluide	0,4 / 4
Classe hygiénique selon DIN 11866	H4

Remarques

Unité d'emballage 1 pièces