

Joint fileté avec diaphragme

SCREW COUPLING WITH COVER PLATE 0,18MM



1: diaphragme d'étranglement 0,18 mm

Application

Tenue en pression	[bar]	630
-------------------	-------	-----

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-10...60
----------------------	------	----------

Tests / homologations

Directive relative aux équipements sous pression	Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.
--	---

Consignes de sécurité	La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.
-----------------------	--

Données mécaniques

Poids	[g]	76,3
-------	-----	------

Matières	boîtier de la prise: acier (1.0718); caractéristiques de surface: zinc / nickel gris; Joint d'étanchéité: NBR
----------	---

Raccordement capteurs	G 1/4
-----------------------	-------

Raccord process	M16 x 2 Minimes
-----------------	-----------------

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------