




## Tube coaxial pour capteurs de niveau

LR COAX TUBE G3/4 L800



1 bride de fixation pour pièce de centrage

### Application

Version	pour capteurs de niveau LR	
Température du fluide [°C]	-40...200	
Tenue en pression [bar]	16	
Résistance à la dépression [mbar]	-1000	

### Données mécaniques

Poids [g]	475	
Matières	Tube coaxial: inox (1.4301/304); Joint d'étanchéité: NBR fibre renforcée; bride de fixation: inox 1.4310 (301); pièce de centrage: PPS fibre renforcée	
Raccordement capteurs	taroudage G 3/4 taroudage	
Raccord process	taroudage G 3/4 filetage extérieur	
Longueur L [mm]	800	

### Accessoires

Fourniture	Joint d'étanchéité: 1	
Accessoires en option	Pièce de centrage pour tubes coaxiaux: 1, E43222	

### Remarques

Remarques	en cas d'utilisation dans des conditions DNV GL, une pièce de centrage supplémentaire doit être montée	
Unité d'emballage	1 pièces	