


Tube coaxial pour capteurs de niveau

LR COAX TUBE NPT L240

**CRN**

Application

Version		pour capteurs de niveau LR
Température du fluide	[°C]	-40...200
Tenue en pression	[bar]	16
Résistance à la dépression	[mbar]	-1000
PMSA pour des applications selon NEC	[bar]	16

Données mécaniques

Poids	[g]	188,5
Matières		Tube coaxial: inox (1.4301/304); bride de fixation: inox 1.4310 (301); pièce de centrage: PPS fibre renforcée
Raccordement capteurs		taraudage G 3/4 taraudage
Raccord process		taraudage 3/4" NPT filetage extérieur
Longueur L	[mm]	240

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------