


Accouplement à rondelle élastique

SPRING COUPLING 30-6-8-22

article arrêté



Données mécaniques

Poids	[g]	31
Dimensions	[mm]	Ø 30 / L = 22
Matières		zamac; PA
Diamètre extérieur D	[mm]	30
Diamètre intérieur 1	[mm]	6
Diamètre intérieur 2	[mm]	8
Longueur L	[mm]	22
Vitesse de rotation mécanique max.	[U/min]	12000
Désalignement axial max. de l'arbre	[mm]	± 0,4
Désalignement radial max. de l'arbre	[mm]	± 0,3
Désalignement angulaire max.	[°]	± 2,5

Remarques

Remarques	<p>Les valeurs spécifiées s'appliquent aux accouplements avec des trous alésés indiqués à une température de 23 °C.</p> <p>Les dépôts radial, angulaire et axial indiqués sont des valeurs maximales qui ne doivent pas atteindre leur maximum simultanément au cours du fonctionnement.</p>
Unité d'emballage	1 pièces