




Prise à câbler

SDOGK120MKRFKSG



Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	4,5...30 DC
------------------------	-----	-------------

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-40...125
Indice de protection		IP 67

Données mécaniques

Poids	[g]	43
Dimensions	[mm]	28 x 28 x 52
Matières		laiton enveloppe plastique; PA 6.6 noir
Matière du corps		laiton / PA 6.6 , enveloppe plastique
Matière écrou moleté		laiton, enveloppe plastique / PA 6.6, enveloppe plastique

Remarques


Unité d'emballage		1 pièces
-------------------	--	----------

Raccordement électrique

soudure: ...1 mm²

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M23, droit; Corps: laiton / PA 6.6 , enveloppe plastique; Verrouillage: laiton, enveloppe plastique
Connecteur: 1 x M23, droit; Corps: laiton / PA 6.6 , enveloppe plastique; Verrouillage: PA 6.6, enveloppe plastique



E60122

Prise à câbler

SDOGK120MKRFKSG



Raccordement

