


# E60124



## Prise à câbler

SDOGK120--LFKSG



### Données électriques

Tension d'alimentation [V] 4,5...30 DC

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -40...125

Indice de protection IP 67

### Données mécaniques

Poids [g] 45

Dimensions [mm] 28 x 28 x 53

Matières laiton enveloppe plastique; PA 6.6 noir

Matière du corps laiton / PA 6.6 , enveloppe plastique

### Remarques


Unité d'emballage 1 pièces

### Raccordement électrique

soudure: ...1 mm<sup>2</sup>

### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M23, droit; Corps: laiton / PA 6.6 , enveloppe plastique



# E60124



## Prise à câbler

SDOGK120--LFKSG

### Raccordement

