E60175

Prise à câbler

SDOAJ120MSLFKPG



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	4,5...30 DC
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...85
Indice de protection		IP 67
Données mécaniques		
Poids	[g]	69,4
Dimensions	[mm]	37 x 20 x 53
Matières		laiton nickelé
Matière du corps		laiton, nickelé
Matière écrou moleté		laiton, nickelé
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

E60175

Prise à câbler

SDOAJ120MSLFKPG

Raccordement électrique

soudure: ...0,25 mm²; Gaine de câble: Ø 6...8 mm

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M18, coudé; Corps: laiton, nickelé; Verrouillage: laiton, nickelé

Raccordement