


E61441



Mécanisme pour codeurs à câble

DRAW WIRE 3000



1 vis sans tête

Caractéristiques du produit

Type d'arbre	arbre plein
Diamètre de l'arbre [mm]	6

Application

Version	pour codeurs avec bride synchro de 58 mm et arbre plein de 6 mm
---------	---

Exactitude / déviations

Précision	± 0,012 % FSO
Répétabilité	± 0,005 % FSO

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-40...80
Température de stockage [°C]	-40...80
Humidité de stockage [%]	5...95; (sans condensation)

Données mécaniques

Poids [g]	598,5
Diamètre de la bride ISO [mm]	58
Matières	boîtier: zinc moulé sous pression / plastique; fil de mesure: inox recouvert de polyamide
Type d'arbre	arbre plein
Diamètre de l'arbre [mm]	6

E61441



Mécanisme pour codeurs à câble

DRAW WIRE 3000

Longueur de mesure maximale	[mm]	3000	
Circonférence de la bobine de fil	[mm]	200	
Diamètre fil	[mm]	0,87	
Raccordement fil		M6	
Caractéristiques fil	vitesse max. du fil	[m /s]	0,8
	accélération max. du fil	[g]	1
	force de rétraction max.	[N]	3
	force de rétraction min.	[N]	2,5
Bride de fixation		Flasque synchro	

Remarques

Unité d'emballage 1 pièces

Diagrammes et courbes

notice de montage

