

E70014




Câble de connexion

VDOGF030MSS00,3A03STGH030MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EVC215

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Données électriques

Tension d'alimentation [V]	10...30 DC
Classe de protection	III

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...90
Indice de protection	IP 67

Données mécaniques

Matières	TPU
Matière du corps	TPU
Matière écrou moleté	laiton, nickelé

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



E70014



Câble de connexion

VDOGF030MSS00,3A03STGH030MSS

Raccordement électrique

Câble: 0,3 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm²

Raccordement



Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé

