




Câble de connexion

VDOAF030MSS00,3A03STGH030MSS


Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E11381
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Classe de protection		III
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...90
Indice de protection		IP 67
Données mécaniques		
Matières		TPU
Matière du corps		TPU
Matière écrou moleté		laiton, nickelé
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces
Raccordement électrique - connecteur		

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



E70023




Câble de connexion

VDOAF030MSS00,3A03STGH030MSS

Raccordement électrique

Câble: 0,3 m, PUR / PVC, orange, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²

Raccordement



Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M8, coudé; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé

