




Câble de connexion

VDOGH040PL-0005A03STGH040MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	10...36 DC
------------------------	-----	------------

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...90
Indice de protection		IP 67

Données mécaniques

Dimensions	[mm]	15 x 15 x 42
Matières		TPU; PBT
Matière du corps		TPU / PBT
Matière écrou moleté		PBT / PA

Remarques

Unité d'emballage		1 pièces
-------------------	--	----------

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU / PBT; Verrouillage: PBT






Câble de connexion

VDOGH040PL-0005A03STGH040MSS

Raccordement électrique

Câble: 5 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm²

Raccordement



Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU / PBT; Verrouillage: PA

