

E70134




Prise à câbler

SDOKL070PLSFKPG

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E70142

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application

Caractéristique spécifique contacts dorés

Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 250 AC / < 300 DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -40...100

Indice de protection IP 67

Données mécaniques

Dimensions [mm] 29 x 29 x 66

Matières PBT

Matière du corps PBT

Matière écrou moleté PBT

Remarques

Unité d'emballage 1 pièces

E70134



Prise à câbler


SDOKL070PLSFKPG

Raccordement électrique

Bornes de raccordement: ...2,5 mm²; Gaine de câble: Ø 6...9,5 mm

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x Rd24, droit; codage: A; Corps: PBT; Verrouillage: PBT; Contacts: doré



Raccordement

