


E70142



Prise à câbler

SDOGL070PLSFKPG



Application

Caractéristique spécifique contacts dorés

Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 45 AC / < 70 DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -40...100

Indice de protection IP 67

Données mécaniques

Poids [g] 49,4

Dimensions [mm] 29 x 29 x 71

Matières PBT

Matière du corps PBT

Matière écrou moleté PBT

Remarques

Unité d'emballage 1 pièces

E70142



Prise à câbler


SDOGL070PLSFKPG

Raccordement électrique

Bornes de raccordement: ...2,5 mm²; Gaine de câble: Ø 10...12 mm

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x Rd24, droit; codage: A; Corps: PBT; Verrouillage: PBT; Contacts: doré



Raccordement

