

E70167




Câble avec prise femelle

ADOAB030PLS0002E03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E70168

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 250 AC

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -40...90

Indice de protection IP 68

Données mécaniques

Dimensions [mm] 43 x 26 x 35

Matières TPU

Matière du corps TPU

Matière écrou moleté PA

Remarques

Unité d'emballage 1 pièces

E70167



Câble avec prise femelle

ADOAB030PLS0002E03

Raccordement électrique


Câble: 2 m, PVC, orange, Ø 7,2 mm; 3 x 0,75 mm² (22 x Ø 0,2 mm)

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x 7/8", coudé; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: PA



Raccordement



BN =	Couleurs des fils conducteurs :
BU =	brun
GN/YE =	bleu
	vert / jaune