


# E70173



## Câble avec prise mâle

ASTAB040PLS0002E04

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



### Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 250 AC / 10...55 DC

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...90

Indice de protection IP 67

### Données mécaniques

Matières TPU

Matière du corps TPU

Matière écrou moleté PA

### Remarques

Remarques broche 2 avancée

Unité d'emballage 1 pièces

### Raccordement électrique

Câble: 2 m, PVC, orange, Ø 6,3 mm; 4 x 0,5 mm<sup>2</sup> (16 x Ø 0,2 mm)

### Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x 7/8", coudé; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: PA; Couple de serrage: 0,5 Nm



# E70173



## Câble avec prise mâle

ASTAB040PLS0002E04

### Raccordement

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Couleurs des fils conducteurs :
BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
WH =	blanc