


E70372



Prise vampire AS-Interface

FCE Splitter ye/bk ProcessL



Application	
Version	AS-i / 24 V
Données électriques	
Courant de sortie total [A]	2
Sorties	
Technologie	AS-i
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-30...80
Humidité relative de l'air max. [%]	80; (31 °C; diminution linéaire jusqu'à 50 % (40 °C))
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer [m]	2000
Indice de protection	IP 67; IP 68; IP 69K
Degré de pollution	2
Tests / homologations	
CEM	EN 61000-6-2
Données mécaniques	
Poids [g]	104
Matières	pièces métalliques: inox (1.4404 / 316L); joint des broches de contact: FPM; Joint torique: EPDM
Couple de serrage [Nm]	2,5; (écrous de fixation)

E70372



Prise vampire AS-Interface

FCE Splitter ye/bk ProcessL

Accessoires

Accessoires en option

Clé dynamométrique, E70390


Remarques

Unité d'emballage

1 pièces

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Couple de serrage: 1,2...1,4 Nm



Raccordement

1	AS-i +
2	0 V
3	AS-i -
4	+ 24 V
5	n. c.