E74215

Câble plat AS-Interface

Flat cable 100 meter TPE bk



Application		
Version		pour utilisation de la technique de clipsage
Application		alimentation externe en tension 24 V
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	24 DC; (Tension de crête 300 V)
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...105
Données mécaniques		
Poids	[g]	8021
Remarques		
Remarques		100 m supplied on a cable drum
Unité d'emballage		1 pièces
Raccordement électrique		
Câble: 100 m, TPE, noir; 2 x 1,5 mm²		