


E75005



Prise vampire AS-Interface

FC Quick Connect M12



1 passage de colliers



Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 42 DC
Classe de protection		III
Courant de sortie total	[A]	4

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...70
Température de stockage	[°C]	-25...75
Indice de protection		IP 67

Tests / homologations

Homologation UL	alimentation en tension	Class 2
-----------------	-------------------------	---------

Données mécaniques

Poids	[g]	17,7
Matières		boîtier: PA; Joint torique: FKM; Ecrou: laiton nickelé; Broches de contact: bronze étamé

Remarques

Remarques		l'extrémité du câble plat ne doit pas se trouver dans l'appareil.
Unité d'emballage		1 pièces




Prise vampire AS-Interface

FC Quick Connect M12

Raccordement électrique

Connecteur: M12; codage: A; Couple de serrage: 0,4...0,6 Nm



	en cas de raccordement à un câble plat AS-i jaune
1	AS-i +
2	n.c.
3	AS-i -
4	n.c.
5	n.c.
	en cas de raccordement à un câble plat noir
1	AUX +
2	n.c.
3	AUX -
4	n.c.
5	n.c.