


Prise vampire AS-Interface

FC connector, M12, V2A, 1m



Application

Caractéristique spécifique

contacts dorés

Version

AS-i

Données électriques

Tension d'alimentation [V]

26,5...31,6 DC

Courant de sortie total [A]

2

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]

-20...70

Indice de protection

IP 67

Données mécaniques

Poids [g]

82,7

Matières

boîtier Partie supérieure: PUR; boîtier embase: PA 6.6; vis: inox (1.4305/303); Ecrou: inox (1.4305/303)

Remarques

Remarques

L'extrémité du câble plat ne peut pas se trouver dans le répartiteur.

Utiliser une terminaison pour câble plat ou un bouchon thermorétractable pour assurer l'étanchéité.


Unité d'emballage

1 pièces

Raccordement électrique

Câble: 1 m, PVC, Ø 5.75 mm; 2 x 0,75 mm², PVC

Connecteur: M12, droit; codage: A; Contacts: doré




E79998



Prise vampire AS-Interface

FC connector, M12, V2A, 1m

Raccordement



1	AS-i +
3	AS-i -