


E89005



Compteurs afficheurs avec présélection

COUNTER/210/LCD



1 Etrier de serrage



Caractéristiques du produit		
Dimensions	[mm]	48 x 48 x 107
Application		
Application		compteur à 2 présélections
Données électriques		
Tension nominale AC	[V]	90...260
Fréquence nominale AC	[Hz]	50...60
Energie auxiliaire pour capteurs DC	[V]	24; (±15 %, 80 mA)
Entrées/sorties		
Nombre des entrées et sorties		Nombre des entrées TOR: 2; Nombre des sorties relais: 2
Entrées		
Nombre des entrées TOR		2
Sorties		
Nombre des sorties relais		2
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-20...65
Température de stockage	[°C]	-25...75
Humidité relative de l'air max.	[%]	93
Indice de protection		IP 65; (face frontale)
Protection bornes		IP 00
Tests / homologations		
CEM	EN 55011	classe B
	EN 61000-6-2	(avec des câbles de commande et de signalisation blindés)
Tenue aux chocs	EN 60068-2-27	100 g XYZ
Tenue aux vibrations	EN 60068-2-6	10...55 Hz / (1 mm / XYZ)
Données mécaniques		
Poids	[g]	214,5

E89005



Compteurs afficheurs avec présélection

COUNTER/210/LCD

Dimensions [mm]	48 x 48 x 107
Matières	PC noir

Afficheurs / éléments de service

Indication	2 x Affichage LCD à 7 segments, vert rétroéclairé 6 digits
Éléments de service	8 Boutons-poussoir

Raccordement électrique

bornes à visser débrochables: 7 x ...2,5 mm²

bornes à visser débrochables: 8 x ...1,5 mm²

Raccordement

