



Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

No scale drawing available

**Application**

Application	affichage et surveillance de signaux analogiques; par ex. de capteurs de pression, de température ou de débit
-------------	---

Données électriques

Fréquence AC	[Hz]	47...63
Tension d'alimentation	[V]	230 / 115 AC / 24 DC
Consommation	[mA]	200

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	0...45
Indice de protection		IP 44; (face frontale)

Données mécaniques

Type de montage	découpe tableau de commande: 91 x 43 mm
-----------------	---

Afficheurs / éléments de service

Indication	Affichage LED à 7 segments, rouge 6 digits 15 mm 4 x LED, rouge
------------	---

Raccordement électrique**Raccordement**