




Répartiteur

ZDO8H05HMSS0000-00STAK190MSS



| Application | |
|--|--|
| Caractéristique spécifique | Sans silicone; contacts dorés |
| Sans silicone | oui |
| Données électriques | |
| Tension d'alimentation [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" selon cULus) |
| Courant de sortie par module / emplacement [A] | 4 |
| Courant de sortie total [A] | 10 |
| Sorties | |
| Technologie | PNP |



Répartiteur

ZDO8H05HMSS0000-00STAK190MSS


| Conditions d'utilisation | | |
|---|-------------------------|-----------------|
| Température ambiante | [°C] | -25...80 |
| Indice de protection | | IP 67 |
| Tests / homologations | | |
| Homologation UL | Enclosure type | Type 1 |
| Données mécaniques | | |
| Poids | [g] | 306 |
| Dimensions | [mm] | 33 x 60 x 152 |
| Matières | | PA |
| Matière du corps | | PA |
| Nombre d'emplacements répartiteur | | 8 |
| Type connecteur | | M12 |
| Afficheurs / éléments de service | | |
| Indication | état de commutation | 16 x LED, jaune |
| | fonctionnement | 1 x LED, vert |
| Accessoires | | |
| Fourniture | Bouchons protecteurs: 2 | |
| | étiquettes: 8 | |
| Remarques | | |
| Unité d'emballage | | 1 pièces |
| Raccordement électrique - Raccordement | | |
| Connecteur: 1 x M23; Corps: PA; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,8...1,5 Nm | | |
| | | |



Répartiteur

ZDO8H05HMSS0000-00STAK190MSS

Raccordement



EBC012



Répartiteur

ZDO8H05HMSS0000-00STAK190MSS

Raccordement électrique - emplacement

Connecteur: 8 x M12; codage: A; Corps: PA; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,8...1,5 Nm

