




Répartiteur

ZDO4F035MSS0000---STGH080MSS



Application

Caractéristique spécifique

contacts dorés

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" selon cULus)
Classe de protection		III
Courant de sortie par module / emplacement	[A]	2
Courant de sortie total	[A]	2

Sorties

Technologie	PNP
-------------	-----

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...80
Température ambiante en mouvement	[°C]	-5...60
Indice de protection		IP 67; IP 68; (1 m / 7 jours)

Données mécaniques

Poids	[g]	88,5
Dimensions	[mm]	23,7 x 30 x 85,4
Matières		PBT GF20; laiton nickelé
Matière du corps		PBT-GF 20 / laiton, nickelé

EBC050



Répartiteur

ZDO4F035MSS0000---STGH080MSS

Nombre d'emplacements répartiteur	4
Type connecteur	M8

Afficheurs / éléments de service

Indication	état de commutation	4 x LED, jaune
	fonctionnement	1 x LED, vert

Accessoires


Accessoires en option	Adaptateur pour rail DIN: E73006 Bouchon: M8, E73005
-----------------------	---

Remarques


Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique - Raccordement

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Corps: PBT-GF 20 / laiton, nickelé; Contacts: doré



Raccordement



EBC050



Répartiteur

ZDO4F035MSS0000---STGH080MSS

Raccordement électrique - emplacement

Connecteur: 4 x M8; codage: A; Corps: PBT-GF 20 / laiton, nickelé; Contacts: doré

