


EBT012



Répartiteur en Y

ZDO2F030VAS0000-00STGH040VAS



Application		
Caractéristique spécifique	Sans silicone; contacts dorés	
Sans silicone	oui	
Données électriques		
Tension d'alimentation [V]	< 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)	
Classe de protection	III	
Courant de sortie total [A]	3	
Conditions d'utilisation		
Température ambiante [°C]	-25...80	
Remarque sur la température ambiante	cULus: ...65 °C	
Indice de protection	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K	
Tests / homologations		
Homologation UL	alimentation en tension	Class 2
	Numéro de fichier UL	E191684
Données mécaniques		
Poids [g]	28,9	
Matières	boîtier: PA orange; Sans halogène; Joint d'étanchéité: EPDM	
Matière écrou moleté	inox (1.4404 / 316L)	
Remarques		
Unité d'emballage	1 pièces	

EBT012




Répartiteur en Y

ZDO2F030VAS0000-00STGH040VAS


Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm; Prendre en compte la valeur maximale pour la partie opposée !



Raccordement électrique

Raccordement



Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 2 x M8; codage: A; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: doré; Couple de serrage: 0,3...0,5 Nm

