


# EVC810



## Prise à câbler

SDOGH040MSSFKPG



| Application                                                             |      |                               |
|-------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|
| Caractéristique spécifique                                              |      | Sans silicone; contacts dorés |
| Sans silicone                                                           |      | oui                           |
| Données électriques                                                     |      |                               |
| Tension d'alimentation                                                  | [V]  | < 250 AC / < 300 DC           |
| Classe de protection                                                    |      | II                            |
| Courant de sortie total                                                 | [A]  | 4; (...40 °C)                 |
| Conditions d'utilisation                                                |      |                               |
| Température ambiante                                                    | [°C] | -25...90                      |
| Température de stockage                                                 | [°C] | -25...55                      |
| Humidité de stockage                                                    | [%]  | 10...100                      |
| Autres conditions climatiques pour le stockage selon la classe indiquée |      | 1K22/ DIN 60721-3-1           |
| Indice de protection                                                    |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K   |
| Données mécaniques                                                      |      |                               |
| Poids                                                                   | [g]  | 41,1                          |
| Matière du corps                                                        |      | PA 6.6                        |
| Matière écrou moleté                                                    |      | laiton, nickelé               |
| Matière des joints                                                      |      | FKM                           |
| Remarques                                                               |      |                               |
| Unité d'emballage                                                       |      | 1 pièces                      |



## Prise à câbler


SDOGH040MSSFKPG

### Raccordement électrique


bornes à vis: 0,25...1 mm<sup>2</sup>; Gaine de câble: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17

### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PA 6.6, orange; Verrouillage: laiton, nickelé; Joint d'étanchéité: FKM; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...1,2 Nm; Prendre en compte la valeur maximale pour la partie opposée !



### Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

|      |       |
|------|-------|
| BN = | brun  |
| WH = | blanc |
| BU = | bleu  |
| BK = | noir  |

couleurs selon DIN EN 60947-5-2