II5664

Détecteur inductif

IIA3010-BPOG/US-100-DPS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: II5447

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



CE

Caractéristiques du produit		
Technologie		PNP
Fonction de sortie		normalement ouvert
Portée	[mm]	10
Boîtier		boîtier fileté
Dimensions	[mm]	M30 x 1,5
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...36 DC
Consommation	[mA]	15; (24 V)
Protection inversion de polarité		non
Sorties		
Technologie		PNP
Fonction de sortie		normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC	[V]	2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	200
Fréquence de commutation DC	[Hz]	450
Protection courts-circuits		non

II5664

Détecteur inductif

IIA3010-BPOG/US-100-DPS

Protection surcharges			non
Zone de détection			
Portée	[mm]		10
Portée réelle Sr	[mm]		10 ± 10 %
Portée de travail	[mm]		0...8,1
Exactitude / déviations			
Facteur de correction			acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3
Hystérésis	[% de Sr]		3...15
Dérive du point de commutation	[% de Sr]		-10...10
Conditions d'utilisation			
Température ambiante	[°C]		-25...80
Indice de protection			IP 67
Données mécaniques			
Boîtier			boîtier fileté
Type de montage			encastrable
Dimensions	[mm]		M30 x 1,5
Désignation du filetage			M30 x 1,5
Matières			laiton nickelé; PBT
Afficheurs / éléments de service			
Indication		état de commutation	1 x LED, jaune
Accessoires			
Fourniture			écrous de fixation: 2
Remarques			
Unité d'emballage			1 pièces

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12; codage: A



II5664

Détecteur inductif

IIA3010-BPOG/US-100-DPS

Raccordement