II5160

Détecteur inductif

IIA4010LCPKG/TS-600-A

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: II5162

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Caractéristiques du produit		
Technologie		PNP
Fonction de sortie		antivalent
Portée	[mm]	10
Boîtier		boîtier fileté
Dimensions	[mm]	M30 x 1,5
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	18...30 DC
Consommation	[mA]	7; (24 V)
Protection inversion de polarité		non
Sorties		
Technologie		PNP
Fonction de sortie		antivalent
Chute de tension max. sortie de commutation DC	[V]	1
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	200
Fréquence de commutation DC	[Hz]	50
Protection courts-circuits		oui
Version protection courts-circuits		pulsé

II5160

Détecteur inductif

IIA4010LCPKG/TS-600-A

Protection surcharges			oui
Zone de détection			
Portée	[mm]		10
Portée réelle Sr	[mm]		10 ± 10 %
Portée de travail	[mm]		0...8,1
Exactitude / déviations			
Facteur de correction			acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,54 / aluminium: 0,5 / cuivre: 0,46
Hystérésis	[% de Sr]		1...15
Dérive du point de commutation	[% de Sr]		-10...10
Conditions d'utilisation			
Température ambiante	[°C]		-25...80
Indice de protection			IP 65
Données mécaniques			
Boîtier			boîtier fileté
Type de montage			encastrable
Dimensions	[mm]		M30 x 1,5
Désignation du filetage			M30 x 1,5
Matières			laiton nickelé; PBT
Afficheurs / éléments de service			
Indication		état de commutation	1 x LED, jaune
Accessoires			
Fourniture			écrous de fixation: 2
Remarques			
Unité d'emballage			1 pièces

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x Ø 28 mm; codage: A

II5160

Détecteur inductif

IIA4010LCPKG/TS-600-A

Raccordement