




Détecteur inductif AS-Interface

IMC2015-ASI /US-100

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: IM5118
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Caractéristiques du produit		
Technologie		AS-i
Portée	[mm]	15
Boîtier		rectangulaire
Dimensions	[mm]	40 x 40 x 66
Application		
Caractéristique spécifique		contacts dorés
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	26,5...31,6 DC
Consommation	[mA]	< 30
Protection inversion de polarité		oui
Sorties		
Technologie		AS-i
Protection courts-circuits		oui



Détecteur inductif AS-Interface

IMC2015-ASI /US-100

Version protection courts-circuits		pulsé				
Protection surcharges		oui				
Zone de détection						
Portée		[mm]	15			
Conditions d'utilisation						
Température ambiante		[°C]	-25...70			
Indice de protection		IP 67				
Tests / homologations						
CEM		EN 60947-5-2		classe B		
		EN 55011				
Classification AS-i						
Configuration E/S AS-i		[hex]	1			
Code ID AS-i		[hex]	1			
Affectation des bits de données		Type	entrée	entrée	entrée	Sortie
		Désignation	signal de commutation	zone sûre	disponibilité	test
		état = 0	cible en dehors de la zone active	cible dans la zone non sûre	appareil défectueux ou cible trop près du détecteur	non utilisé
		état = 1	cible dans la zone active	cible dans la zone sûre	l'appareil est disponible	non utilisé
Données mécaniques						
Boîtier		rectangulaire				
Type de montage		encastrable				
Dimensions		[mm]	40 x 40 x 66			
Matières		boîtier: PBT; face active: PPE; bride: PPS				
Afficheurs / éléments de service						
Indication		état de commutation		1 x LED, jaune		
		zone non sûre		1 x LED, rouge rupture du fil de la bobine, court-circuit de la bobine Sr: 0...10 % (< 10 Hz) Sn: 80...115 % (< 10 Hz)		
Accessoires						
Fourniture		Dispositif de fixation: 1				
		clé Allen: 1				
Remarques						
Remarques		5 possibilités d'orientation de la zone active				
		zone de travail sûre : env. 10...80 % de Sn				
Unité d'emballage		1 pièces				

Détecteur inductif AS-Interface

IMC2015-ASI /US-100

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré



Raccordement

