


IND3004DANKG/US-100-DNV





Détecteur inductif double pour actionneurs 1/4 de tour

IND3004DANKG/US-100-DNV

Exactitude / déviations			
Facteur de correction		acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,3 / cuivre: 0,2	
Hystérésis	[% de Sr]	1...15	
Dérive du point de commutation	[% de Sr]	-10...10	
Conditions d'utilisation			
Température ambiante		[°C]	-25...80
Indice de protection			IP 67
Tests / homologations			
CEM		EN 60947-5-2	
MTTF		[Années]	915
Données mécaniques			
Poids		[g]	40,2
Boîtier		rectangulaire	
Type de montage		non encastrable	
Dimensions		[mm]	40 x 26 x 26
Matières		boîtier: PBT; capot: PC	
Couple de serrage		[Nm]	0,6...1,5; (Ecrou)
Afficheurs / éléments de service			
Indication		état de commutation	2 x LED, jaune
Remarques			
Unité d'emballage		1 pièces	
Raccordement électrique - connecteur			
Connecteur: 1 x M12; codage: A			
			

IN5414



Détecteur inductif double pour actionneurs 1/4 de tour

IND3004DANKG/US-100-DNV

Raccordement

