KT5014

Détecteur sensitif capacitif

KTRDHOKGRBPKG/AM/AS/0,3M



Caractéristiques du produit		
Technologie		PNP
Fonction de sortie		normalement ouvert
Dimensions	[mm]	Ø 96,9 / L = 11
Application		
Principe de fonctionnement		dynamique
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	12...30 DC
Consommation	[mA]	30
Classe de protection		III
Protection inversion de polarité		oui
Retard à la disponibilité max.	[ms]	500
Sorties		
Technologie		PNP
Fonction de sortie		normalement ouvert
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	200
Protection courts-circuits		oui
Protection surcharges		oui
Durée signal de sortie	[ms]	300

KT5014

Détecteur sensitif capacitif

KTRDHOKGRBPKG/AM/AS/0,3M

Temps de réponse		
Temps de réponse	[ms]	35
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...85
Indice de protection		IP 67; IP 69K; (face frontale)
Tests / homologations		
MTTF	[Années]	419
Données mécaniques		
Poids	[g]	115
Dimensions	[mm]	Ø 96,9 / L = 11
Matières		face active: PA Grilamid TR 90UV transparent; boîtier: PC/ABS noir
Afficheurs / éléments de service		
Indication		état de commutation: 8 x LED, rouge
		Fonction: 8 x LED, vert à piloter
Accessoires		
Accessoires en option		enjoliveur en différentes couleurs
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

Raccordement électrique - connecteur

Câble: 0,3 m, PUR

Connecteur: 1 x M8; codage: A



Raccordement