O2D932

Eclairage externe

Dome Light 130 WH IR/ US



1 segment LED
2 bouton-poussoir Segment
3 bouton-poussoir Colour
4 LED état de fonctionnement

Caractéristiques du produit		
Type de lumière		Lumière blanche; lumière infrarouge
Application		
Champ éclairé	[mm]	130 x 130
Boîtier		dôme
Mode de fonctionnement		puissance lumineuse normale (fonctionnement permanent possible); haute puissance lumineuse (pulsée)
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	24 DC
Consommation	[mA]	Mode de fonctionnement "fonctionnement permanent": 540; Mode de fonctionnement "efficacité lumineuse haute": 2580
Classe de protection		III; (TBTP)
Type de lumière		Lumière blanche; lumière infrarouge
Entrées/sorties		
Nombre des entrées et sorties		Nombre des entrées TOR: 1

O2D932

Eclairage externe

Dome Light 130 WH IR/ US

Entrées			
Trigger		24 V PNP/NPN; externe	
Nombre des entrées TOR		1	
Conditions d'utilisation			
Température ambiante	[°C]	-10...40	
Température de stockage	[°C]	-20...60	
Indice de protection		IP 65	
Tests / homologations			
Sécurité photobiologique		groupe de risque 1; (DIN EN 62471)	
Données mécaniques			
Poids	[g]	1018,15	
Dimensions	[mm]	256,8 x 197 x 106,8	
Matières		boîtier: aluminium anodisé; Capot: ABS	
Couple de serrage	[Nm]	0,5...1,5	
Afficheurs / éléments de service			
Indication		fonctionnement	1 x LED, vert
		Mode de fonctionnement "efficacité lumineuse haute"	1 x LED, rouge
		segment LED	1 x LED, blanc
Remarques			
Unité d'emballage		1 pièces	

Raccordement électrique - Paramétrage

Connecteur: M12; codage: A

1:	Mode de fonctionnement "efficacité lumineuse haute"
2:	couleur 2
3:	GND
4:	segment LED 1
5:	segment LED 2
6:	segment LED 3
7:	segment LED 4
8:	verrouiller les boutons

O2D932

Eclairage externe

Dome Light 130 WH IR/ US

Raccordement électrique - alimentation en tension

Connecteur: M12; codage: A



1:	U+
2:	entrée trigger NPN
3:	GND
4:	entrée trigger PNP
5:	variateur