

OGT200



Système réflexion directe

OGT-HPKG/US100

Diamètre max. du spot lumineux [mm]	50
-------------------------------------	----

Dimensions du spot lumineux valables pour	pour la portée maximale
---	-------------------------

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...60
---------------------------	----------

Indice de protection	IP 65
----------------------	-------

Tests / homologations

CEM	EN 60947-5-2
-----	--------------

MTTF [Années]	428
---------------	-----

Données mécaniques

Poids [g]	53,6
-----------	------

Boîtier	boîtier fileté
---------	----------------

Dimensions [mm]	M18 x 1 / L = 72
-----------------	------------------

Désignation du filetage	M18 x 1
-------------------------	---------

Matières	boîtier: inox (1.4404 / 316L); boutons-poussoirs: TPE
----------	---

Matière lentille	PMMA
------------------	------

Afficheurs / éléments de service

Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
------------	---------------------	----------------

Éléments de service		potentiomètre
---------------------	--	---------------

Accessoires


Fourniture	écrous de fixation: 2
------------	-----------------------

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique

Connecteur: 1 x M12; codage: A



Système réflexion directe

OGT-HPKG/US100

Raccordement

