OK5028

Système réflexion directe

OKT-FPKG/US-100

article arrêté

Article de remplacement: O6T201

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Caractéristiques du produit		
Boîtier		rectangulaire
Application		
Principe de fonctionnement		Système réflexion directe
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...50 DC
Consommation	[mA]	30; ((24 V))
Classe de protection		III
Protection inversion de polarité		oui
Sorties		
Technologie		PNP
Fonction de sortie		éclairement / obscurcissement; (programmable)
Chute de tension max. sortie de commutation DC	[V]	2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	250
Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation	[mA]	250
Fréquence de commutation DC	[Hz]	50

OK5028

Système réflexion directe

OKT-FPKG/US-100

Protection courts-circuits			oui
Version protection courts-circuits			pulsé
Protection surcharges			oui
Zone de détection			
Portée	[mm]		0...500; (Système réflexion directe)
Portée réglable			oui
Conditions d'utilisation			
Température ambiante	[°C]		0...60
Indice de protection			IP 65
Tests / homologations			
CEM		IEC 801-2	niveau 4
		IEC 801-3	niveau 2
		IEC 801-4	niveau 3
		IEC 255-5	niveau 2
MTTF	[Années]		535
Données mécaniques			
Poids	[g]		65,8
Boîtier			rectangulaire
Matières			PPO modifié
Orientation de la lentille			détection latérale
Afficheurs / éléments de service			
Indication		état de commutation	1 x LED, jaune
Accessoires			
Fourniture			tournevis
			vis de fixation: 2 x M4 x 25
			rondelles: 2
			rondelles-ressort: 2
			Ecrous: 2
Remarques			
Unité d'emballage			1 pièces

Raccordement électrique

Connecteur: 1 x M12; codage: A

OK5028

Système réflexion directe

OKT-FPKG/US-100

Raccordement