OR0008

Barrage photoélectrique émetteur

ORS-V/10m

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: OR0003

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Caractéristiques du produit		
Type de lumière		lumière infrarouge
Boîtier		rectangulaire
Application		
Principe de fonctionnement		Barrage photoélectrique
Données électriques		
Raccordement sur amplificateurs de commutation		oui
Amplificateurs		Raccordement sur amplificateurs de commutation OV5012, OV0010
Type de lumière		lumière infrarouge
Longueur d'onde	[nm]	950
Sorties		
Protection courts-circuits		non
Protection surcharges		non
Zone de détection		
Emetteur / récepteur		émetteur
Portée	[m]	< 2
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-20...80
Indice de protection		IP 67

OR0008

Barrage photoélectrique émetteur

ORS-V/10m

Tests / homologations		
CEM	EN 60947-5-2	
MTTF [Années]	57078	
Données mécaniques		
Poids [g]	0,129	
Boîtier	rectangulaire	
Matières	PPO modifié	
Orientation de la lentille	détection latérale	
Accessoires		
Fourniture	Equerre de fixation: 1, E20212	
Remarques		
Unité d'emballage	1 pièces	
Raccordement électrique		

Câble: 10 m; 1 x 0,14 mm²

Raccordement



	Couleurs des fils conducteurs :
RD =	rouge
screen =	blindage