OS5034

Système réflex

OSP-FNKG/T

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



1 potentiomètre temporisateur
2 potentiomètre de sensibilité
photorécepteur derrière la lentille supérieure
emetteur derrière la lentille inférieure

Caractéristiques du produit		
Type de lumière		lumière rouge
Boîtier		rectangulaire
Application		
Caractéristique spécifique		filtre de polarisation
Principe de fonctionnement		Système réflex
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...55 DC
Consommation	[mA]	25; ((24 V))
Classe de protection		II
Protection inversion de polarité		oui
Type de lumière		lumière rouge
Longueur d'onde	[nm]	660
Sorties		
Technologie		NPN
Fonction de sortie		éclairement / obscurcissement; (paramétrage)
Chute de tension max. sortie de commutation DC	[V]	2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	250
Fréquence de commutation DC	[Hz]	40

OS5034

Système réflex

OSP-FNKG/T

Protection courts-circuits		oui	
Version protection courts-circuits		pulsé	
Protection surcharges		oui	
Temporisation	[s]	0,01...5	
Zone de détection			
Portée	[m]	< 6; (Réflecteur « nid d'abeille » Ø 80 E20005)	
Portée réglable		oui	
Filtre de polarisation		oui	
Conditions d'utilisation			
Température ambiante	[°C]	-25...60	
Indice de protection		IP 65	
Tests / homologations			
CEM		EN 60947-5-2	
		EN 55011	classe B
Données mécaniques			
Boîtier		rectangulaire	
Dimensions	[mm]	80 x 28 x 95	
Matières		PPO modifié	
Matière lentille		verre	
Afficheurs / éléments de service			
Indication		état de commutation	1 x LED, jaune
Accessoires			
Fourniture		Equerre de fixation	
		tournevis	
Remarques			
Unité d'emballage		1 pièces	
Raccordement électrique			

Bornes de raccordement: ...1,5 mm²

Raccordement