


## Système réflexion directe

OUN-DPKG

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



photorécepteur derrière la lentille supérieure  
émetteur derrière la lentille inférieure

## Caractéristiques du produit

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Type de lumière | lumière infrarouge |
| Boîtier         | rectangulaire      |

## Application

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Caractéristique spécifique | Cellule focalisée         |
| Principe de fonctionnement | Système réflexion directe |

## Données électriques

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Tension d'alimentation [V]       | 10...55 DC         |
| Consommation [mA]                | 35; ((24 V))       |
| Classe de protection             | II                 |
| Protection inversion de polarité | oui                |
| Type de lumière                  | lumière infrarouge |
| Longueur d'onde [nm]             | 880                |

## Sorties

|                                                                     |                 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Technologie                                                         | PNP             |
| Fonction de sortie                                                  | obscurcissement |
| Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]                  | 2,5             |
| Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 250             |
| Fréquence de commutation DC [Hz]                                    | 160             |
| Protection courts-circuits                                          | oui             |
| Version protection courts-circuits                                  | pulsé           |
| Protection surcharges                                               | oui             |

## Zone de détection


|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Portée [mm]                         | 20...40; (papier blanc 200 x 200 mm) |
| Diamètre max. du spot lumineux [mm] | 20                                   |



## Système réflexion directe

OUN-DPKG

|                                           |  |                                |                |
|-------------------------------------------|--|--------------------------------|----------------|
| Dimensions du spot lumineux valables pour |  | pour la portée maximale        |                |
| Cellule focalisée                         |  | oui                            |                |
| Conditions d'utilisation                  |  |                                |                |
| Température ambiante                      |  | [°C]                           | -25...80       |
| Indice de protection                      |  | IP 67                          |                |
| Tests / homologations                     |  |                                |                |
| CEM                                       |  | EN 60947-5-2                   |                |
| Données mécaniques                        |  |                                |                |
| Boîtier                                   |  | rectangulaire                  |                |
| Dimensions                                |  | [mm]                           | 28 x 16 x 51   |
| Matières                                  |  | PPO modifié                    |                |
| Matière lentille                          |  | verre                          |                |
| Afficheurs / éléments de service          |  |                                |                |
| Indication                                |  | état de commutation            | 1 x LED, jaune |
| Accessoires                               |  |                                |                |
| Fourniture                                |  | Equerre de fixation: 1, E20211 |                |
| Remarques                                 |  |                                |                |
| Unité d'emballage                         |  | 1 pièces                       |                |
| Raccordement électrique                   |  |                                |                |
| Câble: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²             |  |                                |                |
| Raccordement                              |  |                                |                |



Couleurs des fils conducteurs :

BN = brun

BU = bleu

BK = noir



### Diagrammes et courbes

courbe capacité de réserve

