




Electronique de diagnostic pour détecteurs  
optoélectroniques

OV-110/10-55VDC

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



| Données électriques              |                     |                                            |
|----------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
| Tension d'alimentation           | [V]                 | 10...55 DC                                 |
| Consommation                     | [mA]                | 40; (24 V)                                 |
| Sorties                          |                     |                                            |
| Nombre total de sorties          |                     | 1                                          |
| Technologie                      |                     | PNP/NPN                                    |
| Fonction de sortie               |                     | éclairage / obscurcissement; (paramétrage) |
| Fréquence de commutation DC      | [Hz]                | 100                                        |
| Conditions d'utilisation         |                     |                                            |
| Température ambiante             | [°C]                | 0...70                                     |
| Indice de protection             |                     | IP 40                                      |
| Protection bornes                |                     | IP 20                                      |
| Données mécaniques               |                     |                                            |
| Poids                            | [g]                 | 135,5                                      |
| Boîtier                          |                     | montage sur rail                           |
| Matières                         |                     | PBT                                        |
| Afficheurs / éléments de service |                     |                                            |
| Indication                       | état de commutation | 1 x LED, rouge                             |
|                                  | aide au réglage     | 1 x LED, jaune                             |
| Remarques                        |                     |                                            |
| Unité d'emballage                |                     | 1 pièces                                   |




Electronique de diagnostic pour détecteurs  
optoélectroniques

OV-110/10-55VDC

Raccordement électrique

Bornes de raccordement: 12 x ...2,5 mm²

Raccordement



- 1 signal de blocage
- 2 émetteur
- 3 récepteur
- 4 Fonction de sortie
- OUT Sorties transistor