


## Système réflexion directe

OWT-FPKG/6M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: OJ5000

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



emetteur derrière la lentille inférieure

## Caractéristiques du produit

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Type de lumière | lumière rouge |
| Boîtier         | rectangulaire |

## Application

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Principe de fonctionnement | Système réflexion directe |
|----------------------------|---------------------------|

## Données électriques

|                                  |      |               |
|----------------------------------|------|---------------|
| Tension d'alimentation           | [V]  | 10...36 DC    |
| Consommation                     | [mA] | 35; ((36 V))  |
| Protection inversion de polarité |      | oui           |
| Type de lumière                  |      | lumière rouge |
| Longueur d'onde                  | [nm] | 660           |

## Sorties



|                                                                     |                                            |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Technologie                                                         | PNP                                        |
| Fonction de sortie                                                  | éclairage / obscurcissement; (paramétrage) |
| Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]                  | 2,5                                        |
| Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 200                                        |
| Fréquence de commutation DC [Hz]                                    | 250                                        |
| Protection courts-circuits                                          | oui                                        |
| Version protection courts-circuits                                  | pulsé                                      |
| Protection surcharges                                               | oui                                        |



## Système réflexion directe

OWT-FPKG/6M

| Zone de détection                         |                     |                                      |
|-------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| Portée                                    | [mm]                | 1...150; (papier blanc 200 x 200 mm) |
| Diamètre max. du spot lumineux            | [mm]                | 15                                   |
| Dimensions du spot lumineux valables pour |                     | pour la portée maximale              |
| Conditions d'utilisation                  |                     |                                      |
| Température ambiante                      | [°C]                | -25...60                             |
| Indice de protection                      |                     | IP 67                                |
| Tests / homologations                     |                     |                                      |
| CEM                                       | EN 60947-5-2        |                                      |
|                                           | EN 55011            | classe B                             |
| Données mécaniques                        |                     |                                      |
| Boîtier                                   |                     | rectangulaire                        |
| Dimensions                                | [mm]                | 36 x 60 x 10                         |
| Matières                                  |                     | ABS renforcé de fibres de verre      |
| Matière lentille                          |                     | PMMA                                 |
| Afficheurs / éléments de service          |                     |                                      |
| Indication                                | état de commutation | 1 x LED, jaune                       |
|                                           | fonctionnement      | 1 x LED, vert                        |
|                                           | Fonction            | 1 x LED, rouge                       |
| Remarques                                 |                     |                                      |
| Unité d'emballage                         |                     | 1 pièces                             |
| Raccordement électrique                   |                     |                                      |
| Câble: 6 m, PVC; 3 x 0,14 mm <sup>2</sup> |                     |                                      |
| Raccordement                              |                     |                                      |



Couleurs des fils conducteurs :

BN = brun

BU = bleu

BK = noir



## Système réflexion directe

OWT-FPKG/6M

### Diagrammes et courbes

courbe capacité de réserve

