OW5004

Capteur de température infrarouge

OWF-9000-ANKG

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Caractéristiques du produit		
Boîtier		cylindrique
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...55 DC
Consommation	[mA]	< 20
Classe de protection		II
Protection inversion de polarité		oui
Sorties		
Technologie		NPN
Chute de tension max. sortie de commutation DC	[V]	2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	400
Fréquence de commutation DC	[Hz]	300
Protection courts-circuits		oui
Version protection courts-circuits		pulsé
Protection surcharges		oui

OW5004

Capteur de température infrarouge

OWF-9000-ANKG

Zone de détection			
Zone de détection hystérésis	[%]	1...15	
Conditions d'utilisation			
Température ambiante	[°C]	-20...60	
Indice de protection		IP 65	
Tests / homologations			
CEM		EN 60947-5-2	
Données mécaniques			
Boîtier		cylindrique	
Dimensions	[mm]	Ø 58 / L = 129	
Matières		boîtier: laiton recouvert de bronze blanc	
Matière lentille		verre	
Afficheurs / éléments de service			
Indication		état de commutation	1 x LED, jaune
Accessoires			
Fourniture		fibre optique d'une gaine en aluminium	
Remarques			
Unité d'emballage		1 pièces	
Raccordement électrique			
Connecteur: 1 x 7/8"			