SF0707

Capteur de débit pour raccordement à un boîtier de contrôle

SFR14AACE1

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Caractéristiques du produit		
Raccord process		G 1/4 filetage extérieur
Application		
Application		zones explosibles zone 1
Température du fluide	[°C]	-25...80
Tenue en pression	[bar]	5
Liquides		
Application		zones explosibles zone 1
Température du fluide	[°C]	-25...80
Données électriques		
Raccordement au boîtier de contrôle		VS 0200 Exi
Etendue de mesure / plage de réglage		
Liquides		
Plage de réglage	[cm/s]	0...60
Meilleure sensibilité	[cm/s]	0...20
Exactitude / déviations		
Gradient de température	[K/min]	7
Temps de réponse		
Temps de réponse	[s]	2...20
Liquides		
Temps de réponse	[s]	2...20
Conditions d'utilisation		
Indice de protection		IP 67
Données mécaniques		
Boîtier		boîtier fileté
Matières		PTFE
Matières en contact avec le fluide		PTFE
Raccord process		G 1/4 filetage extérieur

SF0707

Capteur de débit pour raccordement à un boîtier de contrôle

SFR14AACE1

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces

Raccordement électrique

Câble: 2 m, TPE-S; Longueur de câble max.: 100 m; 5 x 0,34 mm²

Raccordement



	Couleurs des fils conducteurs :
BN =	brun
BU =	bleu
BK =	noir
WH =	blanc
GY =	gris