


SL0301



Contrôleur de débit d'air

SLG23CEEAKOA/PH



Caractéristiques du produit	
Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties relais: 1
Raccord process	Ø 23 mm
Application	
Température du fluide [°C]	-10...50
Tenue en pression [bar]	1
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	80...250 AC / 90...250 DC
Consommation de puissance max. [VA]	3
Résistance d'isolation min. [MΩ]	100; (500 V DC)
Protection inversion de polarité	non
Retard à la disponibilité [s]	60
Entrées/sorties	
Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties relais: 1
Sorties	
Sortie signal	signal de commutation
Nombre des sorties relais	1
Pouvoir de coupure	3 A (30 V DC / 250 V AC)
Fonction de commutation surveillance du débit	le relais est enclenché en cas de débit
Résistance courts-circuits	non
Protection surcharges	non



Contrôleur de débit d'air

SLG23CEEAKOA/PH

Etendue de mesure / plage de réglage		
Milieu gazeux		
Plage de réglage	[cm/s]	100...1000
Meilleure sensibilité	[cm/s]	100...400
Exactitude / déviations		
Gradient de température	[K/min]	5
Temps de réponse		
Temps de réponse	[s]	3...60
Milieu gazeux		
Temps de réponse	[s]	3...60
Logiciel / programmation		
Réglage du seuil de commutation		potentiomètre
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-10...50
Température de stockage	[°C]	-25...85
Humidité relative de l'air max.	[%]	90
Indice de protection		IP 65
Tests / homologations		
MTTF	[Années]	747
Données mécaniques		
Poids	[g]	209
Dimensions	[mm]	Ø 23 / L = 142
Matières		boîtier: PBT; face active: titane
Matières en contact avec le fluide		PBT; titane
Raccord process		Ø 23 mm
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Fonction	1 x LED, rouge
	Fonction	1 x LED, vert
Raccordement électrique		
Protection nécessaire		fusible miniature selon CEI60127-2 feuille 1; ≤ 5 A; rapide
Accessoires		
Fourniture		Bride de fixation: 1, E40048
Remarques		
Remarques		Recommandation Après un court-circuit, vérifier le bon fonctionnement de l'appareil !
Unité d'emballage		1 pièces

SL0301




Contrôleur de débit d'air

SLG23CEEAKOA/PH

Raccordement électrique

Câble: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm²

Raccordement



Remarque fusible miniature selon CEI60127-2 feuille 1 ≤ 5 A rapide

Couleurs des fils conducteurs :

BN =	brun
BU =	bleu
BK =	noir
WH =	blanc